



GreenSpace Flex Luna

RS378B P7 927 PSD-E SNB M55 PRO

GreenSpace Flex Luna, 7.5 W, 927 blanco cálido, DALI, IP20 |
Protección para los dedos

Siempre cambiante pero confiable, la luna refleja la esencia misma de la iluminación de la hospitalidad, que es adaptable, elegante y siempre en sintonía con su entorno. GreenSpace Flex Luna está diseñado para evocar una sensación única. Al igual que la luna, Luna no supera sino que realiza su entorno, proyectando un resplandor que se siente íntimo y grandioso. No es solo una luz. Es una experiencia íntima.

Datos del producto

Información general	
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Nivel	Rendimiento
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	580 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	77 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	92
Color de la fuente de luz	927 blanco cálido
Clasificación de brillo unificada CEN	16
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	7,5 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	85

Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Controles y atenuación	
Regulable	DALI
Interfaz de control	DALI
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Negro
Acabado de cubierta/lente óptico	Óptica estructurada
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,35 J reforzado]
Tipo de cubierta óptica	Lente
Peso neto (pieza)	0,205 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si

GreenSpace Flex Luna

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
-------------------------------	--------------

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del pedido	RS378B P7 927 PSD-E SNB M55 PRO
--------------------------------	---------------------------------

Nombre del producto completo	RS378B P7 927 PSD-E SNB M55 PRO
Código del pedido	911401504846
N.º de material (12NC)	911401504846
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	36

Plano de dimensiones

