



GreenSpace Flex Luna

RS378B P9 PSD-TNW NB M55 PRO

GreenSpace Flex Luna, 9 W, Blanco personalizable, DALI, IP20 | Protección para los dedos

Siempre cambiante pero confiable, la luna refleja la esencia misma de la iluminación de la hospitalidad, que es adaptable, elegante y siempre en sintonía con su entorno. GreenSpace Flex Luna está diseñado para evocar una sensación única. Al igual que la luna, Luna no supera sino que realiza su entorno, proyectando un resplandor que se siente íntimo y grandioso. No es solo una luz. Es una experiencia íntima.

Datos del producto

Información general		Clase de protección IEC	
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Clase de seguridad II	
Nivel	Rendimiento	Controles y atenuación	
Información técnica sobre la luz		Regulable	DALI
Flujo luminoso	650 lm	Interfaz de control	DALI
Temperatura de color correlacionada (nominal)	Tunable White	Mecánica y carcasa	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	72 lm/W	Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Índice de producción de color (IRC)	90	Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la fuente de luz	Blanco personalizable	Color de la carcasa	Negro
Clasificación de brillo unificada CEN	16	Acabado de cubierta/lente óptico	Óptica estructurada
Operación y aspectos eléctricos		Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Voltaje de entrada	220 a 240 V	Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,35 J reforzado]
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz	Tipo de cubierta óptica	Lente
Consumo de energía	9 W	Peso neto (pieza)	0,240 kg
Factor de potencia (fracción)	0.9	Aprobación y aplicación	
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	70	Marca CE	No

GreenSpace Flex Luna

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
-------------------------------	--------------

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del pedido	RS378B P9 PSD-TNW NB M55 PRO
--------------------------------	------------------------------

Nombre del producto completo	RS378B P9 PSD-TNW NB M55 PRO
Código del pedido	911401519246
N.º de material (12NC)	911401519246
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	36

Plano de dimensiones

