



# GreenSpace Flex Luna

## SM378B R P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO

GreenSpace Flex Luna, 7.8 W, 965 lm, 3000 K, Ótica estruturada, IP20 | Proteção contra toques

Sempre em transformação, mas constante, a lua simboliza a verdadeira essência da iluminação para hotelaria — adaptável, sofisticada e sempre harmonizada com o ambiente. O GreenSpace Flex Luna foi projetado para evocar uma sensação única. Assim como a lua, Luna não sobrepuja, mas realça o ambiente ao seu redor, lançando um brilho que parece íntimo e grandioso. Não é apenas uma luz. É uma experiência íntima.

### Dados do produto

Informações gerais		Número de produtos em MCB de 16 A tipo B		66
Light source engine type	LED	Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II	
Escala de valor	Desempenho	<b>Controles e dimerização</b>		
<b>Dados técnicos de luz</b>		Regulável	-	
Fluxo luminoso	965 lm	Interface de controle	-	
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 K	<b>Dados mecânicos e de compartimento</b>		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	124 lm/W	Material do compartimento	Liga de alumínio	
Color rendering index (CRI)	92	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato	
Cor da fonte de luz	Branco quente 930	Cor do compartimento	Preto	
Classificação unificada de brilho CEN	16	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Ótica estruturada	
<b>Dados elétricos e de operação</b>		Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,35 J reforçado]	
Line Frequency	50 or 60 Hz	Tipo de acessório de difusor ótico	Lentes	
Consumo de energia	7,8 W	Peso líquido (peça)	0,416 kg	
Fator de potência (fração)	0.9			

## GreenSpace Flex Luna

### Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 45 °C

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	SM378B R P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO
------------------------------	---

Nome do produto completo	SM378B R P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO
Descrição do código local	SM378B R P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO
Código de encomenda	911401522046
Nº do material (12NC)	911401522046
Código local	911401522046
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	36

### Desenho dimensional

