



GreenSpace Flex Luna

GreenSpace Flex Luna, 9 W, 900 lm, 2700 K, DALI,
Yapılandırılmış optik, IP20 | Parmak korumalı

Sürekli değişen ama bir o kadar da güvenilir olan ay, çevresiyle her zaman uyum içinde, uyum sağlayabilen, zarif konaklama aydınlatmasının özünü yansıtır. GreenSpace Flex Luna benzersiz bir duyguyu uyandırmak için tasarlandı. Ay gibi Luna da çevresini bastırmaz, aksine daha da güzelleştirir, hem samimi hem de görkemli bir ışıltı yayar. Bu sadece bir ışık değil. Bu samimi bir deneyim.

Ürün veri

Genel Bilgiler

| | |
|--------------------------|------------|
| Işık kaynağı motoru türü | LED |
| Değer merdiveni | Performans |

Işık Teknik Ayrıntılar

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Işık Akısı | 900 lm |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 2700 K |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 100 lm/W |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | 92 |
| Işık kaynağı rengi | 927 sıcak beyaz |
| Birleşik parlama derecesi CEN | 16 |

Çalıştırma ve Elektrik

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Giriş Voltajı | 220 ila 240 V |
| Hat Frekansı | 50 or 60 Hz |
| Güç Tüketimi | 9 W |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.9 |
| MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 85 |
| Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı II |

Kontroller ve Dim Etme

| | |
|-----------------|------|
| Dim Edilebilir | DALI |
| Kontrol arayüzü | DALI |

Mekanik ve Muhafaza

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Muhafaza Malzemesi | Alüminyum Alaşımı |
| Optik kapak malzemesi | Polikarbon |
| Muhafaza Rengi | Siyah |
| Optik kapak kaplaması | Yapılandırılmış optik |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP20 [Parmak korumalı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK03 [0.35 J güçlendirilmiş] |
| Optik kapak tipi | Lens |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,437 kg |

Onay ve Uygulama

| | |
|-------------------------|----------------|
| CE işareti | Evet |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +45 °C |

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|----------------------|-------------|
| Işık akısı toleransı | -10% / +10% |
|----------------------|-------------|

GreenSpace Flex Luna

| | |
|------------------------|---|
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |
| Ürün Verileri | |
| Sipariş ürün adı | SM378B R P8 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO |
| Sipariş kodu | 911401526446 |

| | |
|--|--------------|
| Malzeme No. (12NC) | 911401526446 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 24 |

Boyutlu çizim

