



GreenSpace Flex Luna

SM378B S P14 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO

GreenSpace Flex Luna, 14.5 W, 1510 lm, 2700 K, DALI, Óptica estructurada, IP20 | Protección para los dedos

Siempre cambiante pero confiable, la luna refleja la esencia misma de la iluminación de la hospitalidad, que es adaptable, elegante y siempre en sintonía con su entorno. GreenSpace Flex Luna está diseñado para evocar una sensación única. Al igual que la luna, Luna no supera sino que realiza su entorno, proyectando un resplandor que se siente íntimo y grandioso. No es solo una luz. Es una experiencia íntima.

Datos del producto

Información general		Clase de protección IEC		Clase de seguridad II	
Tipo de motor de fuente de luz	LED				
Nivel	Rendimiento				
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación			
Flujo luminoso	1510 lm	Regulable	DALI		
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K	Interfaz de control	DALI		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	104 lm/W	Mecánica y carcasa			
Índice de producción de color (IRC)	92	Material de la carcasa	Aleación de aluminio		
Color de la fuente de luz	927 blanco cálido	Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato		
Clasificación de brillo unificada CEN	16	Color de la carcasa	Negro		
Operación y aspectos eléctricos		Acabado de cubierta/lente óptico	Óptica estructurada		
Voltaje de entrada	220 a 240 V	Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]		
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz	Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,35 J reforzado]		
Consumo de energía	14,5 W	Tipo de cubierta óptica	Lente		
Factor de potencia (fracción)	0.9	Peso neto (pieza)	0,617 kg		
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	47	Aprobación y aplicación			
		Marca CE	Sí		

GreenSpace Flex Luna

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	SM378B S P14 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO

Nombre del producto completo	SM378B S P14 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO
Código del pedido	911401537546
N.º de material (12NC)	911401537546
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	18

Plano de dimensiones

