PHILIPS

Lighting

GreenSpace Flex Luna

SM378X S P12 930 WIA MB D100 G-TT PRO

GreenSpace Flex Luna, 12 W, 1415 lm, 3000 K, InterAct Pro, Chóa quang học có cấu trúc, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Luôn thay đổi nhưng đáng tin cậy, mặt trăng phản ánh bản chất của ánh sáng khách sạn, thích ứng, thanh lịch và luôn hài hòa với môi trường xung quanh. GreenSpace Flex Luna được thiết kế để gợi lên cảm giác độc đáo. Giống như mặt trăng, Luna không lấn át mà làm nổi bật môi trường xung quanh, tỏa ra ánh sáng vừa gần gũi vừa hùng vĩ. Nó không chỉ là một chiếc đèn đơn thuần. Đây là một trải nghiệm thân mật.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Loại nguồn sáng	LED
Thang giá trị	Hiệu suất

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	1.415 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	3000 K
Hiệu suất phát quang định mức	118 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	92
Màu sắc nguồn sáng	930 ánh sáng trắng ấm
Chỉ số đánh giá độ chói đồng nhất theo CEN (UGR)	16

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz
Công suất	12 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.9
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	24
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Điều chỉnh độ sáng không dây
Giao diện điều khiển	InterAct Pro

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Hợp kim nhôm
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu sắc vỏ thiết bị	Đen
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Chóa quang học có cấu trúc
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,35 J gia cường]
Kiểu chụp quang học	Thấu kính
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,649 kg

GreenSpace Flex Luna

Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +45°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	-10% / +10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	SM378X S P12 930 WIA MB D100 G-TT PRO
Tên sản phẩm đầy đủ	SM378X S P12 930 WIA MB D100 G-TT PRO
Mã đơn hàng	911401538346
Số vật liệu (12NC)	911401538346
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	18

Bản vẽ kích thước



© 2025 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.