



GreenPerform Waterproof +5

WT178C LED22S/840 PSU L600

GreenPerform Waterproof +5, 15 W, 2250 lm, 4000 K, Saída Fixa

Como todas as luminárias da série GreenPerform, a GreenPerform Waterproof +5 oferece excelente economia de energia, longa vida útil, bom desempenho óptico e design robusto. O GreenPerform Waterproof +5 apresenta iluminação de piso superior, alta eficácia de 150 a 154 lm/W, classificação IP66, montagem rápida no local e fácil manutenção. Escolha as luminárias GreenPerform Waterproof +5 para uma série de aplicações industriais e de escritório.

Dados do produto

Informações gerais		Fator de potência (fração)		0.9
Light source engine type	LED	Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	51	
Escala de valor	Desempenho	Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I	
Dados técnicos de luz		Controles e dimerização		
Fluxo luminoso	2.250 lm	Regulável	Fixos	
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	4000 K	Interface de controle	Saída Fixa	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	150 lm/W	Dados mecânicos e de compartimento		
Color rendering index (CRI)	80	Material do compartimento	Plástico	
Cor da fonte de luz	Branco	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato	
Classificação unificada de brilho CEN	Not applicable	Cor do compartimento	Cinza e branco	
Dados elétricos e de operação		Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco	
Tensão de entrada	100 a 277 V	Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [6 J]	
Consumo de energia	15 W			

GreenPerform Waterproof +5

Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato
Peso líquido (peça)	0,660 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Não
Intervalo de temperatura ambiente	-30 a 50 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	WT178C LED22S/840 PSU L600
------------------------------	----------------------------

Nome do produto completo	WT178C LED22S/840 PSU L600
Full EOC	872110332236499
Descrição do código local	LUMINARIA LED WT178CLED22S/ 840PSUL600
Código de encomenda	911401553546
Nº do material (12NC)	911401553546
Código local	911401553546
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – produto/caixa	8721103322364
Numerador SAP – Embalagens por exterior	9
EAN/UPC – caixa	8721103322579

Desenho dimensional

