



GreenPerform Waterproof +5

WT178C LED64S/830 PSU L1500

GreenPerform Waterproof +5, 42 W, 6048 lm, 3000 K, Saída Fixa

Como todas as luminárias da série GreenPerform, a GreenPerform Waterproof +5 oferece excelente economia de energia, longa vida útil, bom desempenho óptico e design robusto. O GreenPerform Waterproof +5 apresenta iluminação de piso superior, alta eficácia de 150 a 154 lm/W, classificação IP66, montagem rápida no local e fácil manutenção. Escolha as luminárias GreenPerform Waterproof +5 para uma série de aplicações industriais e de escritório.

Dados do produto

Informações gerais			
Light source engine type	LED	Consumo de energia	42 W
Escala de valor	Desempenho	Fator de potência (fração)	0.9
Dados técnicos de luz		Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	17
Fluxo luminoso	6.048 lm	Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 K	Controles e dimerização	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	144 lm/W	Regulável	Fixos
Color rendering index (CRI)	80	Interface de controle	Saída Fixa
Cor da fonte de luz	Branco	Dados mecânicos e de compartimento	
Classificação unificada de brilho CEN	Not applicable	Material do compartimento	Plástico
Dados elétricos e de operação		Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Tensão de entrada	100 a 277 V	Cor do compartimento	Cinza e branco
Line Frequency	50 to 60 Hz	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco

GreenPerform Waterproof +5

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [6 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato
Peso líquido (peça)	1,350 kg
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Não
Intervalo de temperatura ambiente	-30 a 50 °C
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	WT178C LED64S/830 PSU L1500

Nome do produto completo	WT178C LED64S/830 PSU L1500
Full EOC	872110332248799
Descrição do código local	LUMINARIA LED WT178CLED64S/830PSUL1500
Código de encomenda	911401554746
Nº do material (12NC)	911401554746
Código local	911401554746
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8721103322487
Numerador SAP — Embalagens por exterior	9
EAN/UPC – caixa	8721103322692

Desenho dimensional

