

Flex Cove G5

LS170S LED16 840 IP44 L5000 G2

Flex Cove G5, 1610 lm, 104 lm/W, 840 neutral white, Jernih, 24 DC V, IP44 | Perlindungan kabel, tahan percikan

Philips FlexCove G5 adalah generasi terbaru dari lampu cove LED kami yang populer. Rangkaian lampu strip fleksibel baru yang komprehensif ini didesain untuk mengikuti garis lurus atau kurva untuk menciptakan suasana indah yang menyoroti detail arsitektur dalam cahaya putih atau berwarna yang dapat disesuaikan. Strip lampu cove yang dapat disesuaikan ini juga menjanjikan kinerja hemat energi yang sangat baik, keseragaman pencahayaan yang luar biasa, dan konsistensi warna. Semua dengan masa pakai yang lama yang menjanjikan lebih sedikit peluruhan lumen atau pergeseran warna. Jadi, dengan FlexCove G5, Anda dapat memiliki pencahayaan aksen fleksibel Anda agar sesuai dengan kebutuhan proyek apa pun - dengan indah.

Product data

Informasi Umum	
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tangga penawaran	Kinerja

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	1.610 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	104 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Warna sumber cahaya	840 neutral white

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	24 DC V
Frekuensi Garis	- Hz
Konsumsi Daya	63 W
Faktor Daya (Fraksi)	1
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya - Periksa kompatibilitas ballast
Antarmuka kontrol	-

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Silikon
Material penutup optik	Tabung silikon

Flex Cove G5

Warna Housing	-
Lapisan penutup optik	Jernih
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP44 [Perlindungan kabel, tahan percikan]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Tanpa lensa
Berat Bersih (Bagian)	0,189 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Tidak
Sesuai EU RoHS	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	LS170S LED16 840 IP44 L5000 G2
Nama lengkap produk	LS170S LED16 840 IP44 L5000 G2
Kode produk lengkap	692382866682899
Kode urutan	911401556042
No. Material (12NC)	911401556042
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828666828
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	6923828666828

Dimensional drawing

© 2023 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.