Flex Cove G5

LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO

Flex Cove G5, 1250 lm, 125 lm/W, 830 warm white, 24 DC V, IP20 | Perlindungan jari

Philips FlexCove G5 adalah generasi terbaru dari lampu cove LED kami yang populer. Rangkaian lampu strip fleksibel baru yang komprehensif ini didesain untuk mengikuti garis lurus atau kurva untuk menciptakan suasana indah yang menyoroti detail arsitektur dalam cahaya putih atau berwarna yang dapat disesuaikan. Strip lampu cove yang dapat disesuaikan ini juga menjanjikan kinerja hemat energi yang sangat baik, keseragaman pencahayaan yang luar biasa, dan konsistensi warna. Semua dengan masa pakai yang lama yang menjanjikan lebih sedikit peluruhan lumen atau pergeseran warna. Jadi, dengan FlexCove G5, Anda dapat memiliki pencahayaan aksen fleksibel Anda agar sesuai dengan kebutuhan proyek apa pun - dengan indah.

Product data

Informasi Umum	
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tangga penawaran	Kinerja

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	1.250 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	125 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Warna sumber cahaya	830 warm white

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	24 DC V
Frekuensi Garis	- Hz
Konsumsi Daya	41 W
Faktor Daya (Fraksi)	1
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya - Periksa kompatibilitas ballast
Antarmuka kontrol	-

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Logam
Material penutup optik	-

Flex Cove G5

Warna Housing	-
Lapisan penutup optik	-
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Tanpa lensa
Berat Bersih (Bagian)	0,066 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Tidak
Sesuai EU RoHS	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO
Nama lengkap produk	LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO
Kode produk lengkap	692382866747499
Kode urutan	911401557842
No. Material (12NC)	911401557842
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828667474
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	6923828667474

Dimensional drawing

© 2023 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.