



CoreLine Highbay gen6, Accessory, Szary

Philips CoreLine Highbay gen6 zapewnia realizację obietnicy CoreLine – innowacyjnych, łatwych w obsłudze i wysokiej jakości rozwiązań oświetleniowych. Dzięki nowo zdefiniowanej, atrakcyjnej elegancji, CoreLine Highbay gen6 to niezawodna, wysokoefektywna oprawa oświetleniowa o bardzo długiej żywotności. Zapewnia oświetlenie bez migotania i dużą oszczędność energii, a przy tym wymaga mniej konserwacji niż porównywalne oprawy oświetleniowe. CoreLine Highbay gen6 jest również bardzo łatwy w obsłudze. Oprawę można zamontować na istniejącej sieci elektrycznej. Podłączenia elektryczne są proste, dzięki zewnętrznemu złączu IP65, które nie wymaga otwierania oprawy. Dzięki możliwości wyboru wąskiego i szerokiego kąta wiązki światła możesz dostosować oświetlenie do swoich potrzeb. Seria CoreLine Highbay gen6 obejmuje oprawy Interact Ready. Dzięki zintegrowanej komunikacji bezprzewodowej oraz zintegrowanym czujnikom ruchu i światła dziennego, CoreLine Highbay gen6 jest gotowy do użycia z każdym połączonym systemem oświetlenia Interact.

Informacje ogólne

Tier	Wydajność
------	-----------

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Całkowita długość	175 mm
Całkowita szerokość	50 mm
Całkowita wysokość	300 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) 300 x 50 x 175 mm

Materiał Stal

Kod stopnia ochrony -

Mech. kod ochrony przed uderzeniami -

Kolor akcesorium Szary

Waga netto (szt.) 1,400 kg

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu BY121Z G6 BR L300

Pełna nazwa produktu BY121Z G6 BR L300

Full EOC 872110332413999

Kod zamówienia 32413999

Materiał Nr (12NC) 911401558745

Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu 1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie 8721103324139

Numerator - Packs per outer box 4


EAN/UPC – Opakowanie 8721103307705

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE Tak

Zgodność z normą UE RoHS Tak

Rysunki techniczne



Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty

Nazwa dokumentu

Pobierz

Tender text

Tender_Text_911401558745_pl_PL.txt

[Pobierz](#) 