PHILIPS

Lighting

GreenPerform Panel RC099V G3

RC099V G3 LED37/850 PSU W30L120 OC

GreenPerform Panel RC099V G3, 110 lm/W, 850 trắng trung tính

GreenPerform panel RC099V G3 là đèn panel LED có giá cả phải chăng, cung cấp ánh sáng dễ chịu với tính đồng nhất tuyệt vời. Đèn này có 3 loại: 600x600, 300x1200 và 600x1200 mm với tối đa 140 lm/w. Đèn có UGR19, giúp tăng cảm giác dễ chịu về thị giác trong văn phòng. Được trang bị công nghệ Dali, Interact và EcoSet, RC099V G2 giúp bạn kết nối dễ dàng với hệ thống điều khiển nhằm cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Loại nguồn sáng	LED
Thẻ dịch vụ	Có
Thang giá trị	Hiệu suất

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	3.600 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	5000 K
Hiệu suất phát quang định mức	110 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Màu sắc nguồn sáng	850 trắng trung tính

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz
Công suất	32,7 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.9
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	17
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
Giao diện điều khiển	-

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Kim loại
Vật liệu chụp quang học	Polystyrene
Màu sắc vỏ thiết bị	RAL 9003 trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trắng đục
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]

GreenPerform Panel RC099V G3

Kiểu chụp quang học	Trắng đục
Trọng lượng tịnh (Bộ)	2,000 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE	Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C đến 45 °C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	-10% / +10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	RC099V G3 LED37/850 PSU W30L120 OC
Tên sản phẩm đầy đủ	RC099V G3 LED37/850 PSU W30L120 OC
Mã đơn hàng	911401585442
Số vật liệu (12NC)	911401585442
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	4

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.