



GreenSpace Surface Mount

SP303P P6S 930 PSU WB

GreenSpace Surface Mount, 91 lm/W, 930 warm white

Dalam dunia Retail & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenSpace Surface Mount adalah rangkaian produk downlight tingkat awal yang tersedia dalam versi suspensi dan dudukan permukaan, yang menawarkan beragam pilihan lengkap untuk solusi optik, output lumen, dan suhu warna dengan berbagai faktor bentuk.

Product data

| Informasi Umum | | Kelas perlindungan IEC | | Keamanan kelas II | |
|-----------------------------------|------------------|---|--------------------------|-------------------|--|
| Tipe mesin sumber cahaya | LED | | | | |
| Tangga penawaran | Kinerja | | | | |
| Teknis Lampu | | Kontrol dan Peredupan | | | |
| Flux Cahaya | 550 lm | Dapat diredupkan | Tidak | | |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom) | 3000 K | Antarmuka kontrol | - | | |
| Daya Penerangan (terukur) (Nom) | 91 lm/W | Mekanis dan Housing | | | |
| Indeks renderasi warna (CRI) | >90 | bahan perumahan | Aloi Aluminium | | |
| Warna sumber cahaya | 930 warm white | Material penutup optik | Akrilat | | |
| Pengoperasian dan Kelistrikan | | Warna Housing | Putih | | |
| Tegangan Masuk | 200 hingga 240 V | Lapisan penutup optik | Boram | | |
| Frekuensi Garis | 50 to 60 Hz | Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP20 [Perlindungan jari] | | |
| Konsumsi Daya | 5,4 6,6 W | Kode pelindung dampak mekanis | IK03 [0,3 J] | | |
| Faktor Daya (Fraksi) | 0.5 | Tipe penutup optik | Akrilat | | |
| Jumlah produk pada MCB 16A tipe B | - | Berat Bersih (Bagian) | 0,895 kg | | |

GreenSpace Surface Mount

Penyetujuan dan Aplikasi

| | |
|---------------------|-------------------|
| Tanda CE | Tidak |
| Kisaran suhu ambien | -20 hingga +40 °C |

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

| | |
|-------------------------|--------|
| Toleransi fluks cahaya | +/-10% |
| Toleransi konsumsi daya | +/-10% |

Data Produk

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Nama produk pesanan | SP303P P6S 930 PSU WB |
|---------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Nama lengkap produk | SP303P P6S 930 PSU WB |
| Kode produk lengkap | 872016953069099 |
| Kode urutan | 911401599412 |
| No. Material (12NC) | 911401599412 |
| Numerator - Jumlah Per Pak | 1 |
| EAN/UPC - Produk/Kantung | 8720169530690 |
| Numerator - Pak per kotak bagian luar | 12 |
| EAN/UPC - Kantung | 8720169542181 |

Dimensional drawing

