



# GreenVision All-in-one Solar Street Light

## BRP715 LED120 CW Solar

Đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp với pin Lithium Ferro Phosphate, tấm pin mặt trời và bộ điều khiển sạc MPPT được tích hợp sẵn trong đèn. Nhôm đúc khuôn áp lực có độ bền và tuổi thọ cao. Giá đỡ cột được thiết kế đặc biệt cho phép lắp ở nhiều góc nghiêng khác nhau, lắp ngang và lắp trên đỉnh cột. Mô-đun LED có thể điều chỉnh để phân bố ánh sáng tốt hơn khi cần thiết.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Thời hạn bảo hành	3 năm	Khả năng đặt cấu hình	Cấu hình được
Thông tin kỹ thuật về đèn		Giao diện điều khiển	IR từ xa
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	5700 K	Hồ sơ điều chỉnh độ sáng năng lượng mặt trời	Dimming along with micriwave sensor
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70	Cơ khí và vỏ đèn	
Vận hành và điện		Màu vỏ đèn	Đen
Loại ắc quy	Lithium Ferro Phosphate	Chiều dài tổng thể	1.080 mm
Ampe giờ của ắc quy	30 Ah	Chiều rộng tổng thể	366 mm
Điện áp ắc quy	12,8 V	Chiều cao tổng thể	133 mm
Chu kỳ xả & sạc ắc quy	2000	Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	133 x 366 x 1080 mm
Loại Panel	Đơn tinh thể	Vị trí ắc quy	Inbuilt
Điện áp Panel	18 V	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Điện áp đỉnh của Panel	60 W	Kiểu chụp quang học	Polycarbonate
Loại bộ điều khiển sạc	MPPT	Trọng lượng tịnh (Bộ)	13,290 kg
Cáp	-	Phê duyệt và ứng dụng	
Loại kết nối lưới	Độc lập với lưới điện	Đấu CE	Có
		Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

# GreenVision All-in-one Solar Street Light

Nhiệt độ môi trường cho phép	-10 °C đến 55 °C	Mã đơn hàng	911401625808
<b>Hiệu suất theo thời gian (Tuần thử IEC)</b>		Số vật liệu (12NC)	911401625808
Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	50.000 h	Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
<b>Dữ liệu sản phẩm</b>		EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8719514954144
Tên sản phẩm đặt hàng	BRP715 LED120 CW Solar	Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
Tên sản phẩm đầy đủ	BRP715 LED120 CW Solar	EAN/UPC - Vỏ	8719514954144
Mã sản phẩm đầy đủ	87195149541400		

## Bản vẽ kích thước

BRP715 LED120 CW Solar

