



Farola solar todo en uno GreenVision

BRP715 LED70 CW Solar Pro 5

Farola solar integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y controlador de carga MPPT integrado en el luminario. Aluminio fundido a presión para mayor robustez y larga vida útil. El clip de montaje en poste especialmente diseñado permite diferentes ángulos de inclinación, montaje superior y lateral en poste. Módulo LED orientable para una mejor distribución de la luz cuando sea necesario.

Datos del producto

Información general		Tipo de conexión de red	
Controlador incluido	Sí	Fuera de la red	
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Flujo luminoso	7,200 lm	Regulable	Sí
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5700 K	Capacidad de configuración	Configurable
Índice de producción de color (IRC)	>70	Perfil de regulación solar	Dimming along with microwave motion sensor
Operación y aspectos eléctricos		Mecánica y carcasa	
Tipo de batería	LiFePO4	Color de la carcasa	Negro
Amperes por hora de la batería	42 Ah	Longitud total	1,345 mm
Voltaje de la batería	12.8 V	Ancho total	366 mm
Ciclos de carga y descarga de la batería	2000	Altura total	133 mm
Tipo de panel	Monocristalino	Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	133 x 366 x 1345 mm
Voltaje del panel	18 V	Material	Aluminio
Potencia en vatios máxima del panel	80 W	Ubicación de la batería	Inbuilt
Tipo de controlador de carga	MPPT	Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Cable	-	Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
		Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato

Farola solar todo en uno GreenVision

Peso neto (pieza)	15.340 kg	Full EOC	871951495427400
Aprobación y aplicación		Código del pedido	911401627108
Marca CE	Sí	N.º de material (12NC)	911401627108
Rango de temperatura ambiente	-10 °C a 55 °C	Numerador: cantidad por paquete	1
Información del producto		EAN/UPC: producto/caja	8719514954274
Nombre del producto del pedido	BRP715 LED70 CW Solar Pro 5	Numerador: paquetes por caja externa	1
Nombre del producto completo	BRP715 LED70 CW Solar Pro 5	EAN/UPC - Caja	8719514954274

Plano de dimensiones

