



# Farola solar todo en uno GreenVision

## BRP715 LED120 CW Solar Pro 5

Farola solar integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y controlador de carga MPPT integrado en el luminario. Aluminio fundido a presión para mayor robustez y larga vida útil. El clip de montaje en poste especialmente diseñado permite diferentes ángulos de inclinación, montaje superior y lateral en poste. Módulo LED orientable para una mejor distribución de la luz cuando sea necesario.

### Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí

  

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	12,000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5700 K
Índice de producción de color (IRC)	>70

  

Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de batería	LiFePO4
Amperes por hora de la batería	66 Ah
Voltaje de la batería	12.8 V
Ciclos de carga y descarga de la batería	2000
Tipo de panel	Monocristalino
Voltaje del panel	18 V
Potencia en vatios máxima del panel	100 W
Tipo de controlador de carga	MPPT
Cable	-

  

Tipo de conexión de red	Fuera de la red
-------------------------	-----------------

  

Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Capacidad de configuración	Configurable
Perfil de regulación solar	Dimming along with microwave motion sensor

  

Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Negro
Longitud total	1,670 mm
Ancho total	366 mm
Altura total	133 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	133 x 366 x 1670 mm
Material	Aluminio
Ubicación de la batería	Inbuilt
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato

## Farola solar todo en uno GreenVision

Peso neto (pieza)	22.850 kg	Full EOC	871951495429800
<b>Aprobación y aplicación</b>		Código del pedido	911401627308
Marca CE	Sí	N.º de material (12NC)	911401627308
Rango de temperatura ambiente	-10 °C a 55 °C	Numerador: cantidad por paquete	1
<b>Información del producto</b>		EAN/UPC: producto/caja	8719514954298
Nombre del producto del pedido	BRP715 LED120 CW Solar Pro 5	Numerador: paquetes por caja externa	1
Nombre del producto completo	BRP715 LED120 CW Solar Pro 5	EAN/UPC - Caja	8719514954298

### Plano de dimensiones

