



Farola solar todo en uno GreenVision

BRP715 LED180 CW Solar Pro 5

Farola solar integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y controlador de carga MPPT integrado en el luminario. Aluminio fundido a presión para mayor robustez y larga vida útil. El clip de montaje en poste especialmente diseñado permite diferentes ángulos de inclinación, montaje superior y lateral en poste. Módulo LED orientable para una mejor distribución de la luz cuando sea necesario.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	18,000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	5700 K
Índice de producción de color (IRC)	>70
Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de batería	LiFePO4
Amperes por hora de la batería	48 Ah
Voltaje de la batería	25.6 V
Ciclos de carga y descarga de la batería	2000
Tipo de panel	Monocristalino
Voltaje del panel	36 V
Potencia en vatios máxima del panel	160 W
Tipo de controlador de carga	MPPT
Cable	-
Tipo de conexión de red	
Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Capacidad de configuración	Configurable
Perfil de regulación solar	Dimming along with microwave motion sensor
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Negro
Longitud total	1,812 mm
Ancho total	523 mm
Altura total	133 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	133 x 523 x 1812 mm
Material	Aluminio
Ubicación de la batería	Inbuilt
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato

Farola solar todo en uno GreenVision

Peso neto (pieza)	39.580 kg	Full EOC	871951495430400
Aprobación y aplicación		Código del pedido	911401627408
Marca CE	Sí	N.º de material (12NC)	911401627408
Rango de temperatura ambiente	-10 °C a 55 °C	Numerador: cantidad por paquete	1
Información del producto		EAN/UPC: producto/caja	8719514954304
Nombre del producto del pedido	BRP715 LED180 CW Solar Pro 5	Numerador: paquetes por caja externa	1
Nombre del producto completo	BRP715 LED180 CW Solar Pro 5	EAN/UPC - Caja	8719514954304

Plano de dimensiones

