PHILIPS

Lighting

FlowBase G2

BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2

FlowBase G2, 7000 lm, 50 W, Branco neutro 740, Analógico, Classe de segurança I

Um design de iluminação que garanta segurança e boa visibilidade é um elemento-chave para o sucesso de qualquer projeto de túnel. O Philips FlowBase G2 combina design compacto, confiabilidade e preço acessível em um pacote completo para oferecer a solução de iluminação perfeita para qualquer aplicação em túneis.

Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Etiqueta de serviço	Sim
Escala de valor	Desempenho

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	7.000 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	140 lm/W
Color rendering index (CRI)	>70
Cor da fonte de luz	Branco neutro 740

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energia	50 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Interface de controle	Analógico

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Comprimento geral	374 mm
Largura total	123 mm
Altura geral	91 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	91 x 123 x 374 mm
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [6 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Microlente óptica de policarbonato

FlowBase G2

Peso líquido (peça)	1,700 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 55 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2
Nome do produto completo	BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2
Descrição do código local	BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2
Código de encomenda	911401629907
Nº do material (12NC)	911401629907
Código local	911401629907
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	2

Desenho dimensional



© 2025 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.