



FlowBase G2

BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2

FlowBase G2, 24500 lm, 180 W, 740 blanc neutre, Analogique, Classe électrique I

Une conception d'éclairage garantissant à la fois sécurité et bonne visibilité est un élément clé de la réussite de tout projet d'éclairage de tunnel. Philips FlowBase G2 associe design compact, fiabilité, et prix économique dans une solution d'éclairage qui s'adaptera parfaitement à toute application pour tunnel.

Données du produit

Informations générales		Classe de protection IEC	
Ballast/pilote inclus	Oui	Classe électrique I	
Service Tag	Oui	Commandes et gradation	
Échelle de valeur	Performance	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données techniques de l'éclairage		Interface de commande	Analogique
Flux lumineux	24 500 lm	Mécanique et boîtier	
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	140 lm/W	Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70	Couleur du boîtier	Gris foncé
Température de couleur	740 blanc neutre	Longueur totale	1 011 mm
Fonctionnement et électricité		Largeur totale	123 mm
Tension d'entrée	220 à 240 V	Hauteur totale	127 mm
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	127 x 123 x 1011 mm
Consommation électrique	180 W	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Facteur de puissance (fraction)	0.9	Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [6 J]
Connexion	Fils/câbles volants	Type de cache optique/de lentille	Optique à microlentilles en polycarbonate
Câble	Câble 0,5 m sans prise		

FlowBase G2

Poids net (pièce)	4.500 kg
-------------------	----------

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	-40 à +55 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2
-------------------------------	--

Nom de produit complet	BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2
------------------------	--

Code de commande	911401631007
------------------	--------------

Code 12NC	911401631007
-----------	--------------

Numérateur - Quantité par kit	1
-------------------------------	---

Conditionnement par carton	2
----------------------------	---

Schéma dimensionnel

