



# SunCrest Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Direk Üstü

## BPP750 LED54 NW AIO solar post top

Aydınlatma armatürünün içine yerleştirilmiş Lityum Demir Fosfat pil, güneş paneli ve şarj cihazı ile entegre güneş enerjili sokak ışığı. Pil ömrünü optimize etmek için mikrodalga tabanlı hareket sensörü.

### Güvenlik ve uyarılar

- Güneş panelleri kırılabilir, bu nedenle kurulum sırasında lütfen çizmeyin veya çarpmayın. Yüzey üzerindeki çizikler, kir veya örtü, güneş panellerinin güç üretme verimliliğini etkiler.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Kontroller ve Dim Etme	
Tertibat dahildir	Evet	Panel tipi	Tek kristalli
Değer merdiveni	Performans	Panel voltajı	18 V
Işık Teknik Ayrıntıları		Panel tepe gücü	35 W
Işık Akısı	5.550 lm	Şarj denetleyicisi tipi	MPPT
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Kablo	-
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	195 lm/W	Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70	Kontroller ve Dim Etme	
Çalıştırma ve Elektrik		Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
Pil tipi	LiFePO4	Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Pil amper saat	18 Ah	Solar dim etme profili	2H-Detected-100%, None-30%; 3H-Detected-70%, None-10%;7H-40%, None-10%
Pil voltajı	12.8 V		
Pil şarj ve deşarj döngüleri	2000		

# SunCrest Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Direk Üstü

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Siyah
Toplam uzunluk	570 mm
Genel genişlik	370 mm
Genel yükseklik	180 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	180 x 370 x 570 mm
Malzeme	Dökme kalıp Alüminyum
Pil konumu	Inbuilt luminaire
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	5,990 kg

  

Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet

Ortam sıcaklığı aralığı	-10 °C ila 55 °C
-------------------------	------------------

  

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BPP750 LED54 NW AIO solar post top
Tam ürün adı	BPP750 LED54 NW AIO solar post top
Tam ürün kodu	872016975947300
Sipariş kodu	75947300
Malzeme No. (12NC)	911401645909
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169759473
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8720169759473

## Boyutlu çizim

Product Size (Unit: mm)

