

# PHILIPS

## Lighting



# SmartBright Road

## BRP130 LED88/CW 70W 220-240V DM GM

SmartBright Road, 8800 lm, 70 W, Soğuk beyaz, Güvenlik sınıfı I

SmartBright road yeni caddeler ve mevcut kurulumları yenilemek için idealdir. Bu düşük maliyetli aydınlatma çözümleri yelpazesi temiz, yüksek kaliteli ışığı dikkate değer enerji tasarrufu ve daha az bakımla bir araya getirir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet
Değer merdiveni	Değer
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	8.800 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	130 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Işık kaynağı rengi	Soğuk beyaz
Etkili projeksiyon alanı	0,08 m <sup>2</sup>
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	15 A
Güç Tüketimi	70 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	3 kutuplu vidalı bağlantı bloğu
Kablo	Fişsiz 0,5 m uzunluğunda kablo

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Toplam uzunluk	383 mm
Genel genişlik	249 mm
Genel yükseklik	85 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	85 x 249 x 383 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Şeffaf kapaklı şeffaf çanak
Net Ağırlık (Parça Başı)	2,400 kg

## SmartBright Road

### Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	7
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRP130 LED88/CW 70W 220-240V DM GM
------------------	------------------------------------

Tam ürün adı	BRP130 LED88/CW 70W 220-240V DM GM
Tam ürün kodu	871951454889300
Sipariş kodu	54889300
Malzeme No. (12NC)	911401676107
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514548893
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8719514548893

## Boyutlu çizim

