



SmartBright Road

BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM ANZ

SmartBright Road, 17500 lm, 140 W, Blanco cálido, Clase de seguridad I

SmartBright Road es ideal para calles nuevas y para renovar instalaciones existentes, esta gama asequible de soluciones de iluminación combina una luz limpia y de alta calidad con ahorros de energía importantes y mantenimiento reducido.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Etiqueta de Servicio	Sí
Nivel	Valor
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	17.500 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	125 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>70
Color de la fuente de luz	Blanco cálido
Área proyectada efectiva	0,14 m ²
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220-240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Corriente de irrupción	15 A
Consumo de energía	140 W

Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Bloque de conexión con tornillos de 3 polos
Cable	Cable de 0,5 m sin enchufe
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Controles y atenuación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	509 mm
Ancho total	326 mm
Altura total	85 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	85 x 326 x 509 mm

SmartBright Road

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Tipo de cubierta óptica	Recipiente transparente con cubierta transparente
Peso neto (pieza)	3,850 kg
Aprobación y aplicación	
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	7

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM ANZ
Nombre del producto completo	BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM ANZ
Full EOC	871951454807700
Código del pedido	911401692407
N.º de material (12NC)	911401692407
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8719514548077
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8719514548077

Plano de dimensiones

