

# PHILIPS

## Lighting



## UniSpot

### BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W

UniSpot, 180 lm, 10 W, Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz, DMX, Güvenlik sınıfı III

Philips UniSpot, estetik ve işlevselliği dengeleyen, şık ve kompakt bir tasarıma sahip olup, çeşitli kentsel ortamlara göze batmadan uyum sağlar. UniSpot serisindeki spot ışıklar, iki bölüme ayrılmış silindirik bir geometriye sahiptir. Ön kısım aydınlatma sağlarken, arka kısım çeşitli aksesuarlar kullanılarak ısıtma veya diğer sistemlere bağlanır. Stand ve taban üzerindeki iki yönlendirme plakası, kurulum işlemini basit ve kolay hale getirir.

#### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Hayır
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	180 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	RGBW
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	18 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı rengi	Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	24 V
Hat Frekansı	- Hz
Güç Tüketimi	10 W
Güç Faktörü (Kesir)	-
Bağlantı	2 kutuplu 5 itmeli konektör

Kablo	5 kutuplu konektörlü 0,3 m uzunluğunda 2 kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı III
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Kontrol arayüzü	DMX
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum Alaşımı
Optik kapak malzemesi	Cam
Muhafaza Rengi	Koyu gri
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Şeffaf cam

Net Ağırlık (Parça Başı)	0,500 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 - +50 °C
<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

## Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W
------------------	-----------------------------------

Tam ürün adı	BVP375 1LED RGB30K 24V 30 DMX 10W
Tam ürün kodu	872110370236499
Sipariş kodu	70236499
Malzeme No. (12NC)	911401733944
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8721103702364
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	40
EAN/UPC - Kutu	8721103702364

## Boyutlu çizim

