UniSpot

BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB

UniSpot, 2230 lm, 30 W, 830 Varm hvid, Sikkerhedsklasse III

Philips UniSpot har et sofistikeret og kompakt design, der balancerer skønhed og funktionalitet og diskret passer ind i forskellige bymæssige anvendelser. UniSpot-serien har en cylindrisk geometri, der er opdelt i to sektioner. Den forreste del giver belysning, mens den bageste del kan tilsluttes varme eller andre systemer ved hjælp af en række tilbehør. De to indikationsplader på stativet samt soklen gør installationen nem og enkel.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Nej

Lysteknisk	
Lysstrøm	2.230 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	74 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarve	830 Varm hvid

Drift og el	
Indgangsspænding	24 V
Linjefrekvens	- Hz
Strømforbrug	30 W
Effektfaktor (brøk)	-
Tilslutning	2 push-in-stik, 2-polet
Kabel	2 kabler (0,3 m) med stik, 2-polet
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse III

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Lysstyringssystem	-

Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Aluminiumlegering
Optikafskærmning/objektivmateriale	Glas
Farve på armaturhus	Mørkegrå
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06 [1 J]
Optikafskærmningstype	Klart glas
Nettovægt (stykke)	1,800 kg

Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Omgivelsestemperaturområde	-40 til +50 °C

UniSpot

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømstolerance	+/-10%
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Produktdata	
Ordreproduktnavn	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB
Det fulde produktnavn	BVP377 1LED 30K 24V 20 30W COB
Full EOC	872110370270899
Ordrekode	911401734404

Materialenr. (12NC)	911401734404
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8721103702708
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8
EAN/UPC – kasse	8721103702708

Målskitse



© 2026 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.