



ZXP399 DMX – Steuerelemente und Zubehör

ZXP399 Addressing Kit DMX

ZXP399 DMX – Steuerelemente und Zubehör, 6 bis 24 DC
V, IP20 | Fernhalten von Fingern, Ja, Schwarz

Die ZXP399 DMX-Steuerungen und das Verdrahtungszubehör sind für die Verwendung mit unseren Architektur- und Fassadenleuchten (UniFlood C, M und G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString und UniBar) bestimmt. Das DMX-Steuersystem umfasst den Hauptcontroller, einen Stand-Alone-Controller, Sub-Controller, DMX-Verstärker und ein DMX-Adressiergerät. Hauptcontroller: Industriecomputer, der bis zu 6000 DMX-Universen steuern kann. Eigenständiger Controller: Geeignet für mittlere Anwendungen mit bis zu 700 DMX-Universen. Das Verdrahtungszubehör umfasst Zuleitungs- und Überbrückungskabel mit IP67-Steckern und -Endkappen. Adressiergerät: Ein tragbares Gerät, mit dem DMX-Adressen vor Ort innerhalb von Minuten auf eine ganze Serie geschrieben werden können. DMX-Verstärker: Kompakter, stromsparender Repeater mit IP65, der das DMX-Signal für bis zu 100 Meter lange Kabelwege verstärken kann.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik			
Eingangsspannung	6 bis 24 DC V	Gesamte Breite	88,15 mm
Netzfrequenz	- Hz	Gesamte Höhe	30 mm
Mechanik und Gehäuse		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	30 x 88 x 122 mm
Gesamte Länge		Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
		Zubehörfarbe	Schwarz

ZXP399 DMX – Steuerelemente und Zubehör

Nettogewicht (Stück)	0,260 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	ZXP399 Addressing Kit DMX
Gesamtbezeichnung des Produkts	ZXP399 Addressing Kit DMX
Gesamt-Produktcode	871951494526599

Bestellcode	94526599
Material-Nr. (12NC)	911401746102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514945265
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514945265

Abmessungsskizzen

