



ZXP399 DMX-szabályzóelemek és tartozékok

ZXP399 Addressing Kit DMX

ZXP399 DMX-szabályzóelemek és tartozékok, 6–24 DC V, IP20
| Ujjak behatolása ellen védett, Igen, Fekete

A ZXP399 DMX-szabályzóelemek és kábelezési tartozékok építészeti és homlokzatvilágítási lámpatestekkel (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString és UniBar) használhatók. A DMX-szabályzóelemek: fő szabályzó, különálló szabályzó, alszabályzók, DMX-erősítő és DMX-címzőeszköz. Fő szabályzó: egy ipari számítógép, amely akár 6000 db DMX-környezetet tud vezérelni. Különálló szabályzó: közepes méretű, legfeljebb 700 DMX-környezetet tartalmazó rendszerekhez. Kábelezési tartozékok: fő- és összekötő kábelek IP67-csatlakozódugókkal és -aljzatokkal, valamint végzáró kupakkal. Címzőeszköz: egy kézi eszköz, amely a helyszínen percek alatt DMX-címeket tud kiosztani a teljes futtatásra. DMX-erősítő: kisméretű, IP65-csatlakozós, alacsony áramerősségű jelismétlő, amely 100 méterig tudja erősíteni a DMX-jeleket.

Termék adatok

Működtetés és elektronika		Teljes magasság	
Bemeneti feszültség	6–24 DC V	30 mm	
Hálózati frekvencia	- Hz	Méretek (magasság × szélesség × mélység)	
		30 × 88 × 122 mm	
		Por és víz elleni védelem kódja	
		IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]	
		A tartozék színe	
		Fekete	
		Nettó tömeg (darab)	
		0,260 kg	
Mechanika és tokozás			
Teljes hossz	122,4 mm		
Teljes szélesség	88,15 mm		

ZXP399 DMX-szabályzóelemek és tartozékok

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	ZXP399 Addressing Kit DMX
Teljes terméknév	ZXP399 Addressing Kit DMX
Full EOC	871951494526599
Rendelési kód	94526599

Cikkszám (12NC)	911401746102
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514945265
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514945265

Méretezett rajza

