



Ovládanie a príslušenstvo ZXP399 DMX

ZXP399 Addressing Kit DMX

Ovládanie a príslušenstvo ZXP399 DMX, 6 – 24 DC
(jednosmerný prúd) V, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, Áno,
Čierna

Ovládacie prvky a príslušenstvo ku kabeláži rozhrania ZXP399 DMX sú určené na použitie s našimi svietidlami na architektonické osvetlenie a osvetlenie fasád (UniFlood C, M a G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString a UniBar). Súčasťou ovládania DMX je hlavný ovládač, samostatný ovládač, čiastkové ovládače, zosilňovač DMX a adresovacie zariadenie DMX. Hlavný ovládač: priemyselný počítač, ktorý dokáže ovládať až 6 000 systémov DMX. Samostatný ovládač: na stredne veľké riešenia s až 700 systémami DMX. Príslušenstvo ku kabeláži obsahuje napájacie a prepojovacie káble s konektormi IP67 (zástrčky aj zásuvky) a koncovkami. Adresovacie zariadenie: toto ručné zariadenie dokáže zapísať adresy DMX pre celý systém v priebehu niekoľkých minút. Zosilňovač DMX: tento kompaktný zosilňovač IP65 s nízkym výkonom dokáže zosilniť signál DMX až na 100 metrov.

Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické		Mechanické časti a teleso	
Vstupné napätie	6 – 24 DC (jednosmerný prúd) V	Celková dĺžka	122,4 mm
Sieťová frekvencia	- Hz	Celková šírka	88,15 mm
		Celková výška	30 mm
		Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	30 x 88 x 122 mm

Ovládanie a príslušenstvo ZXP399 DMX

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Farba príslušenstva	Čierna
Čistá hmotnosť (kus)	0,260 kg

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
-----------	-----

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	ZXP399 Addressing Kit DMX
Úplný názov produktu	ZXP399 Addressing Kit DMX

Úplný kód produktu	871951494526599
Objednávkový kód	94526599
Č. materiálu (12NC)	911401746102
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8719514945265
Čitateľ – počet balení v krabici	12
EAN/UPC – balenie	8719514945265

Rozmerový obrázok

