

# PHILIPS

## Lighting



# ZXP399 DMX Kontrolleri ve Aksesuarları

## ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX

ZXP399 DMX Kontrolleri ve Aksesuarları, 12 DC V, IP20 | Parmak korumalı, Evet, Siyah

ZXP399 DMX Kontrolleri ve Kablolama Aksesuarları, mimari ve bina cephesi aydınlatma armatürlerimizle (UniFlood C, M ve G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString ve UniBar) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DMX Kontrolleri ana kontrol modülü, tek başına kontrol modülü, alt kontrol modülleri, DMX amplifikatörü ve DMX adresleme cihazını içerir. Ana Kontrol Modülü: 6000 adede kadar DMX evrenini kontrol edebilen endüstriyel bilgisayar. Bağımsız Kontrol Modülü: 700 adede kadar DMX evrenine sahip orta büyüklükte uygulamalara uygundur. Kablolama aksesuarları erkek ve dişi IP67 konnektörleri ve uç kapaklarına sahip kılavuz ve köprü kablolarını içerir. Adresleme Cihazı: DMX adreslerini dakikalar içinde bir yerinde çalışmanın tamamına yazabilen el cihazı. DMX Amplifikatörü: DMX sinyalini 100 metreye kadar yükseltebilen kompakt, IP65 ve düşük güçlü yineleyici.

### Ürün veri

| Çalıştırma ve Elektrik |         | Genel yükseklik                            |  |
|------------------------|---------|--|--|
| Giriş Voltajı          | 12 DC V | 66 mm                                      |  |
| Hat Frekansı           | - Hz    | Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) |  |
|                        |         | 66 x 193 x 482 mm                          |  |
|                        |         | Girişime Karşı Koruma Sınıfı               |  |
|                        |         | IP20 [Parmak korumalı]                     |  |
|                        |         | Aksesuar rengi                             |  |
|                        |         | Siyah                                      |  |
|                        |         | Net Ağırlık (Parça Başı)                   |  |
|                        |         | 2,899 kg                                   |  |
| Mekanik ve Muhafaza    |         |  |  |
| Toplam uzunluk         | 482 mm  |  |  |
| Genel genişlik         | 193 mm  |  |  |

## ZXP399 DMX Kontrolleri ve Aksesuarları

| Onay ve Uygulama |      |
|------------------|------|
| CE işareti       | Evet |

  

| Ürün Verileri    |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Sipariş ürün adı | ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX |
| Tam ürün adı     | ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX |
| Tam ürün kodu    | 871951494688000                       |
| Sipariş kodu     | 94688000                              |

|  |               |
|--|---------------|
| Malzeme No. (12NC)                         | 911401756642  |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1             |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8719514946880 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1             |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8719514946880 |

### Boyutlu çizim

