



# Commandes et accessoires ZXP399 DMX

## ZXP399 DMX amplifïer 24V 4P

Commandes et accessoires ZXP399 DMX, 12 à 24 CC V, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, Oui, Noir

Les accessoires de commande et de câblage DMX ZXP399 doivent être utilisés avec nos luminaires d'éclairage d'architecture et de façade (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString et UniBar). Les commandes DMX comprennent le contrôleur principal, le contrôleur autonome, les sous-contrôleurs, l'amplificateur DMX et le dispositif d'adressage DMX. Contrôleur principal : ordinateur industriel pouvant contrôler jusqu'à 6 000 univers DMX. Contrôleur autonome : convient aux applications moyennes avec jusqu'à 700 univers DMX. Les accessoires de câblage comprennent les câbles principaux et les câbles de liaison avec connecteurs IP67 mâles et femelles et les capuchons d'extrémité. Périphérique d'adressage : périphérique portable capable d'écrire des adresses DMX sur un seule déploiement sur site en quelques minutes. Amplificateur DMX : répéteur compact, IP65 et à faible puissance, capable d'amplifier le signal DMX jusqu'à 100 mètres.

### Données du produit

| Fonctionnement et électricité |              | Mécanique et boîtier                        |                  |
|-------------------------------|--------------|---|------------------|
| Tension d'entrée              | 12 à 24 CC V | Longueur totale                             | 136,4 mm         |
| Fréquence linéaire            | - Hz         | Largeur totale                              | 40 mm            |
|                               |              | Hauteur totale                              | 25,2 mm          |
|                               |              | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 25 x 40 x 136 mm |

## Commandes et accessoires ZXP399 DMX

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Code d'indice de protection       | IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Couleur des accessoires           | Noir   |
| Poids net (pièce)                 | 0,149 kg   |
| <b>Approbation et application</b> |  |
| Marquage CE                       | Oui  |
| <b>Données du produit</b>         |  |
| Nom du produit de la commande     | ZXP399 DMX amplifier 24V 4P  |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nom de produit complet        | ZXP399 DMX amplifier 24V 4P |
| Full EOC                      | 871951494692799             |
| Code de commande              | 911401756682                |
| Code 12NC                     | 911401756682                |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                           |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8719514946927               |
| Conditionnement par carton    | 12                          |
| EAN/UPC - Boîte               | 8719514946927               |

### Schéma dimensionnel

