



ZXP399 DMX- szabályzóelemek és tartozékok

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

ZXP399 DMX-szabályzóelemek és tartozékok, 12–24 DC V, IP65
| Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, Igen, Fekete

A ZXP399 DMX-szabályzóelemek és kábelezési tartozékok építészeti és homlokzatvilágítási lámpatestekkel (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString és UniBar) használhatók. A DMX-szabályzóelemek: fő szabályzó, különálló szabályzó, alszabályzók, DMX-erősítő és DMX-címzőeszköz. Fő szabályzó: egy ipari számítógép, amely akár 6000 db DMX-környezetet tud vezérelni. Különálló szabályzó: közepes méretű, legfeljebb 700 DMX-környezetet tartalmazó rendszerekhez. Kábelezési tartozékok: fő- és összekötő kábelek IP67-csatlakozódugókkal és -aljzatokkal, valamint végzáró kupakkal. Címzőeszköz: egy kézi eszköz, amely a helyszínen percek alatt DMX-címeket tud kiosztani a teljes futtatásra. DMX-erősítő: kisméretű, IP65-csatlakozós, alacsony áramerősségű jelismétlő, amely 100 méterig tudja erősíteni a DMX-jeleket.

Termék adatok

Működtetés és elektronika		Teljes magasság	
Bemeneti feszültség	12–24 DC V	25,2 mm	
Hálózati frekvencia	- Hz	Méretek (magasság × szélesség × mélység)	
		25 x 40 x 136 mm	
		Por és víz elleni védelem kódja	
		IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]	
Mechanika és tokozás		A tartozék színe	
Teljes hossz	136,4 mm	Fekete	
Teljes szélesség	40 mm	Nettó tömeg (darab)	
		0,149 kg	

ZXP399 DMX-szabályzóelemek és tartozékok

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Teljes terméknév ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Full EOC 871951494692799

Rendelési kód 94692799

Cikkszám (12NC) 911401756682

Számláló – mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC – termék/csomagolás 8719514946927

Számláló – csomag külső dobozonként 12

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8719514946927

Méretezett rajza

