



# Kontrol DMX dan Aksesori ZXP399

## ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Kontrol DMX dan Aksesori ZXP399, 12 hingga 24 DC V, IP65 | Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet, Ya, Hitam

Kontrol DMX ZXP399 dan Aksesori Pengkabelan akan digunakan dengan lampu pencahayaan arsitektural dan fasad kami (UniFlood C, M dan G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString, dan UniBar). Kontrol DMX termasuk pengontrol utama, pengontrol yang berdiri sendiri, sub-kontroler, penguat DMX dan perangkat pengalamatan DMX. Pengontrol Utama: Komputer industri yang dapat mengontrol hingga 6000 universe DMX. Pengontrol Terpisah: Sesuai untuk aplikasi menengah hingga 700 universe DMX. Aksesori kabel mencakup kabel leader dan jumper dengan konektor IP67 jantan dan betina serta tutup ujung. Perangkat Alamat: Perangkat genggam yang dapat menulis alamat DMX ke run keseluruhan di lokasi dengan cepat. Ampli DMX: Repeater ringkas, IP65, dan daya rendah yang dapat memperkuat sinyal DMX hingga 100 meter.

### Product data

Pengoperasian dan Kelistrikan		Kode perlindungan masuknya debu dan air	
Tegangan Masuk	12 hingga 24 DC V	IP65	[Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Frekuensi Garis	- Hz	Aksesori warna	Hitam
		Berat Bersih (Bagian)	0,149 kg
Mekanis dan Housing		Penyetujuan dan Aplikasi	
Panjang keseluruhan	136,4 mm	Tanda CE	Ya
Lebar keseluruhan	40 mm		
Tinggi keseluruhan	25,2 mm		
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	25 x 40 x 136 mm	Data Produk	
		Nama produk pesanan	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

## Kontrol DMX dan Aksesori ZXP399

Nama lengkap produk	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P
Kode produk lengkap	871951494692799
Kode urutan	911401756682
No. Material (12NC)	911401756682
Numerator - Jumlah Per Pak	1

EAN/UPC - Produk/Kantung	8719514946927
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8719514946927

### Dimensional drawing

