



ZXP399 DMX Regulatory i akcesoria

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

ZXP399 DMX Regulatory i akcesoria, 12 do 24 prąd stały V, IP65
| Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, Tak,
Czarny

Układy sterowania ZXP399 DMX i akcesoria do okablowania są przeznaczone do naszych opraw do obiektów architektonicznych i elewacji (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString oraz UniBar). Układy sterowania DMX obejmują główny sterownik, sterownik samodzielny, sterowniki podrzędne, wzmacniacz DMX oraz urządzenie adresujące DMX. Sterownik główny: komputer przemysłowy do sterowania maksymalnie 6000 układów DMX. Sterownika samodzielnego używa się do średnich instalacji z maksymalnie 700 układami DMX. Akcesoria do okablowania obejmują przewody zasilające i łączące ze złączami męskimi i żeńskimi IP67 oraz zaślepkami. Urządzenie adresujące: urządzenie przenośne pozwalające zapisać adresy DMX w całym przebiegu w lokalizacji w ciągu kilku minut. Wzmacniacz DMX: kompaktowy, niskonapięciowy repeater IP65 wzmacniający sygnał DMX do 100 razy.

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne		Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	
Napięcie wejściowe	12 do 24 prąd stały V	25 x 40 x 136 mm	
Częstotliwość linii	- Hz	Kod stopnia ochrony	
		IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]	
Mechanika i korpus		Kolor akcesorium	
Całkowita długość	136,4 mm	Czarny	
Całkowita szerokość	40 mm	Waga netto (szt.)	
Całkowita wysokość	25,2 mm	0,149 kg	

ZXP399 DMX Regulatory i akcesoria

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Pełna nazwa produktu ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

Full EOC 871951494692799

Kod zamówienia 94692799

Materiał Nr (12NC) 911401756682

Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu 1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie 8719514946927

Numerator - Packs per outer box 12

EAN/UPC – Opakowanie 8719514946927

Rysunki techniczne

