



Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX

ZXP399 DMX amplificator 24V 4P

Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX, 12-24 c.c. V, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, Da, Negru

Accesoriile pentru sistemele de comandă și cablajele ZXP399 DMX se folosesc cu aparatele noastre de iluminat architectural și fa ade (UniFlood C, M și G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString și UniBar). Sistemele de comandă și control DMX includ un controler principal, un controler autonom, subcontrolere, un amplificator DMS și un dispozitiv de alocare adrese DMX. Controler principal: computer industrial care poate controla până la 6000 de universuri DMX. Controler autonom: se potrivește aplica iilor medii, cu până la 700 universuri DMX. Accesoriile de cablare includ cabluri de alimentare (leader) și de cuplare (jumper), cu conectori mamă și tată IP67 și capace terminale. Dispozitiv de alocare adrese: dispozitiv portabil care poate scrie la loca ia sistemului, adrese DMX pentru o instala ie completă, în câteva minute. Amplificator DMX: repetitor compact, IP65, de joasă putere, care poate amplifica semnalul DMX până la 100 de metri.

Catalog de date

Func ionare și sistem electric		Sistem mecanic și carcasă	
Tensiune de intrare	12-24 c.c. V	Lungime totală	136,4 mm
Frecven ă linie	- Hz	Lă ime totală	40 mm
		Înăl ime totală	25,2 mm
		Dimensiuni (înăl ime x lă ime x adâncime)	25 x 40 x 136 mm

Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX

Cod protec ie împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Culoare accesoriu	Negru
Greutate netă (bucată)	0,149 kg
Aprobare și aplica ie	
Marcaj CE	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	ZXP399 DMX amplificier 24V 4P

Numele complet al produsului	ZXP399 DMX amplificier 24V 4P
Full EOC	871951494692799
Cod de comandă	94692799
Număr material (12NC)	911401756682
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514946927
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8719514946927

Cote

