



ZXP399 DMX Kontrolleri ve Aksesuarları

ZXP399 DMX amplifier 24V 4P

ZXP399 DMX Kontrolleri ve Aksesuarları, 12 ila 24 DC V, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, Evet, Siyah

ZXP399 DMX Kontrolleri ve Kablolama Aksesuarları, mimari ve bina cephesi aydınlatma armatürlerimizle (UniFlood C, M ve G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString ve UniBar) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DMX Kontrolleri ana kontrol modülü, tek başına kontrol modülü, alt kontrol modülleri, DMX amplifikatörü ve DMX adresleme cihazını içerir. Ana Kontrol Modülü: 6000 adede kadar DMX evrenini kontrol edebilen endüstriyel bilgisayar. Bağımsız Kontrol Modülü: 700 adede kadar DMX evrenine sahip orta büyüklükte uygulamalara uygundur. Kablolama aksesuarları erkek ve dişi IP67 konnektörleri ve uç kapaklarına sahip kılavuz ve köprü kablolarını içerir. Adresleme Cihazı: DMX adreslerini dakikalar içinde bir yerinde çalışmanın tamamına yazabilen el cihazı. DMX Amplifikatörü: DMX sinyalini 100 metreye kadar yükseltebilen kompakt, IP65 ve düşük güçlü yineleyici.

Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik		Genel yükseklik	
Giriş Voltajı	12 ila 24 DC V	Genel yükseklik	25,2 mm
Hat Frekansı	- Hz	Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	25 x 40 x 136 mm
Mekanik ve Muhafaza		Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Toplam uzunluk	136,4 mm	Aksesuar rengi	Siyah
Genel genişlik	40 mm	Net Ağırlık (Parça Başı)	0,149 kg

ZXP399 DMX Kontrolleri ve Aksesuarları

Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P
Tam ürün adı	ZXP399 DMX amplifier 24V 4P
Tam ürün kodu	871951494692799
Sipariş kodu	94692799

Malzeme No. (12NC)	911401756682
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514946927
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8719514946927

Boyutlu çizim

