



# Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

## ZXP399 DMX amplifier 24V 5P

Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX, 12 až 24 DC V, IP65 |  
Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě,  
Ano, Černá

Ovládací prvky a příslušenství ke kabeláži rozhraní ZXP399 DMX jsou určena k použití s našimi svítidly pro architektonické osvětlení a osvětlení fasád (UniFlood C, M a G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString a UniBar). K ovládání DMX patří hlavní ovladač, samostatný ovladač, dílčí ovladače, zesilovač DMX a adresovací zařízení DMX. Hlavní ovladač: průmyslový počítač, který dokáže ovládat až 6000 systémů DMX. Samostatný ovladač: pro středně velká řešení s až 700 systémy DMX. Příslušenství ke kabeláži obsahuje napájecí a propojovací kabely s konektory IP67 (zástrčky i zásuvky) a koncovkami. Adresovací zařízení: toto ruční zařízení dokáže zapsat adresy DMX pro celý systém během několika minut. Zesilovač DMX: tento kompaktní zesilovač IP65 s nízkým výkonem dokáže zesílit signál DMX až na 100 metrů.

### Údaje o produktu

<b>Provozní a elektrické</b>		<b>Celková šířka</b>	40 mm
<b>Vstupní napětí</b>	12 až 24 DC V	<b>Celková výška</b>	25,2 mm
<b>Frekvence sítě</b>	- Hz	<b>Rozměry (výška x šířka x hloubka)</b>	25 x 40 x 136 mm
<b>Mechanické a materiály</b>		<b>Kód ochrany proti vniknutí</b>	IP65 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
<b>Celková délka</b>	136,4 mm	<b>Barva příslušenství</b>	Černá

## Ovládání a příslušenství ZXP399 DMX

Celková hmotnost (kus)	0,149 kg
<b>Certifikace a použití</b>	
Značka CE	Ano
<b>Označení a balení</b>	
Objednací název produktu	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Celý název výrobku	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Full EOC	871951494693499

Kód objednávky	94693499
Číslo materiálu (12NC)	911401756692
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514946934
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8719514946934

### Rozměrové výkresy

