



ZXP399 DMX – Steuerelemente und Zubehör

ZXP399 DMX amplifizier 24V 5P

ZXP399 DMX – Steuerelemente und Zubehör, 12 bis 24 DC V,
IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub,
strahlwassergeschützt, Ja, Schwarz

Die ZXP399 DMX-Steuerungen und das Verdrahtungszubehör sind für die Verwendung mit unseren Architektur- und Fassadenleuchten (UniFlood C, M und G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString und UniBar) bestimmt. Das DMX-Steuersystem umfasst den Hauptcontroller, einen Stand-Alone-Controller, Sub-Controller, DMX-Verstärker und ein DMX-Adressiergerät. Hauptcontroller: Industriecomputer, der bis zu 6000 DMX-Universen steuern kann. Eigenständiger Controller: Geeignet für mittlere Anwendungen mit bis zu 700 DMX-Universen. Das Verdrahtungszubehör umfasst Zuleitungs- und Überbrückungskabel mit IP67-Steckern und -Endkappen. Adressiergerät: Ein tragbares Gerät, mit dem DMX-Adressen vor Ort innerhalb von Minuten auf eine ganze Serie geschrieben werden können. DMX-Verstärker: Kompakter, stromsparender Repeater mit IP65, der das DMX-Signal für bis zu 100 Meter lange Kabelwege verstärken kann.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	12 bis 24 DC V
Netzfrequenz	- Hz

Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	136,4 mm
Gesamte Breite	40 mm
Gesamte Höhe	25,2 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	25 x 40 x 136 mm

ZXP399 DMX – Steuerelemente und Zubehör

Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Zubehörfarbe	Schwarz
Nettogewicht (Stück)	0,149 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P

Gesamtbezeichnung des Produkts	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Gesamt-Produktcode	871951494693499
Bestellcode	94693499
Material-Nr. (12NC)	911401756692
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514946934
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514946934

Abmessungsskizzen

