



# ZXP399 DMX Kontrolleri ve Aksesuarları

## ZXP399 DMX amplifier 24V 5P

ZXP399 DMX Kontrolleri ve Aksesuarları, 12 ila 24 DC V, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, Evet, Siyah

ZXP399 DMX Kontrolleri ve Kablolama Aksesuarları, mimari ve bina cephesi aydınlatma armatürlerimizle (UniFlood C, M ve G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString ve UniBar) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DMX Kontrolleri ana kontrol modülü, tek başına kontrol modülü, alt kontrol modülleri, DMX amplifikatörü ve DMX adresleme cihazını içerir. Ana Kontrol Modülü: 6000 adede kadar DMX evrenini kontrol edebilen endüstriyel bilgisayar. Bağımsız Kontrol Modülü: 700 adede kadar DMX evrenine sahip orta büyüklükte uygulamalara uygundur. Kablolama aksesuarları erkek ve dişi IP67 konnektörleri ve uç kapaklarına sahip kılavuz ve köprü kablolarını içerir. Adresleme Cihazı: DMX adreslerini dakikalar içinde bir yerinde çalışmanın tamamına yazabilen el cihazı. DMX Amplifikatörü: DMX sinyalini 100 metreye kadar yükseltebilen kompakt, IP65 ve düşük güçlü yineleyici.

### Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	12 ila 24 DC V
Hat Frekansı	- Hz
Mekanik ve Muhafaza	
Toplam uzunluk	136,4 mm
Genel genişlik	40 mm
Genel yükseklik	25,2 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	25 x 40 x 136 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Aksesuar rengi	Siyah
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,149 kg

## ZXP399 DMX Kontrolleri ve Aksesuarları

Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet

  

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Tam ürün adı	ZXP399 DMX amplifier 24V 5P
Tam ürün kodu	871951494693499
Sipariş kodu	94693499

Malzeme No. (12NC)	911401756692
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8719514946934
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8719514946934

### Boyutlu çizim

