Commandes et accessoires ZXP399 DMX

ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 4P

Commandes et accessoires ZXP399 DMX, 12 à 24 CC V, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, Oui, Noir

Les accessoires de commande et de câblage DMX ZXP399 doivent être utilisés avec nos luminaires d'éclairage architectural et de façade (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString et UniBar). Les commandes DMX comprennent le contrôleur principal, le contrôleur autonome, les sous-contrôleurs, l'amplificateur DMX et le dispositif d'adressage DMX. Contrôleur principal : ordinateur industriel pouvant contrôler jusqu'à 6 000 univers DMX. Contrôleur autonome : convient aux applications moyennes avec jusqu'à 700 univers DMX. Les accessoires de câblage comprennent les câbles principaux et les câbles de liaison avec connecteurs IP67 mâles et femelles et les capuchons d'extrémité. Périphérique d'adressage : périphérique portable capable d'écrire des adresses DMX sur un seule déploiement sur site en quelques minutes. Amplificateur DMX : répéteur compact, IP65 et à faible puissance, capable d'amplifier le signal DMX jusqu'à 100 mètres.

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	12 à 24 CC V
Fréquence linéaire	- Hz

Mécanique et boîtier	
Longueur totale	136,4 mm
Largeur totale	40 mm
Hauteur totale	25,2 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	25 x 40 x 136 mm

Commandes et accessoires ZXP399 DMX

Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Couleur des accessoires	Noir
Poids net (pièce)	0,157 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 4P
Nom de produit complet	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 4P
Code EOC	871951494694199
Code de commande	8719514946941
Code 12NC	911401756702
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514946941
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514946941

Schéma dimensionnel



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.