



# ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires

## ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P

ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires, 12 tot 24 DC V, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, Ja, Zwart

De ZXP399 DMX-regelaars en bedradingsaccessoires zijn bedoeld om te worden gebruikt voor onze armaturen voor architectonische verlichting en gevelverlichting (UniFlood C, M en G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString en UniBar). DMX-regelaars omvatten een hoofdregelaar, een zelfstandige regelaar, subregelaars, een DMX-versterker en een DMX-adresseringsapparaat. Hoofdregelaar: industriële computer die tot 6000 DMX-installaties kan regelen. Zelfstandige regelaar: geschikt voor gemiddelde toepassingen met maximaal 700 DMX-installaties.

Bedradingsaccessoires zijn onder meer hoofd- en jumperkabels met mannelijke en vrouwelijke IP67-connectors en eindkappen. Adresseringsapparaat: mobiel apparaat dat binnen enkele minuten op locatie DMX-adressen kan schrijven voor een volledige installatie. DMX-versterker: compacte IP65-repeater met laag vermogen die het DMX-signaal tot 100 meter kan versterken.

### Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	12 tot 24 DC V
Ingangsfrequentie	- Hz

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	136,4 mm
Totale breedte	40 mm
Totale hoogte	25,2 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	25 x 40 x 136 mm

## ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Accessoirekleur	Zwart
Nettogewicht (per stuk)	0,157 kg
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
CE-markering	Ja
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P

Volledige productnaam	ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P
Full EOC	871951494695899
Bestelcode	8719514946958
Materiaalnr. (12NC)	911401756712
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514946958
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8719514946958

### Maatschets

