



ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires

ZXP399 samples case 24V DMX

ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires, Aluminium

De ZXP399 DMX-regelaars en bedradingsaccessoires zijn bedoeld om te worden gebruikt voor onze armaturen voor architectonische verlichting en gevelverlichting (UniFlood C, M en G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString en UniBar). DMX-regelaars omvatten een hoofdregelaar, een zelfstandige regelaar, subregelaars, een DMX-versterker en een DMX-adresseringsapparaat. Hoofdregelaar: industriële computer die tot 6000 DMX-installaties kan regelen. Zelfstandige regelaar: geschikt voor gemiddelde toepassingen met maximaal 700 DMX-installaties.

Bedradingsaccessoires zijn onder meer hoofd- en jumperkabels met mannelijke en vrouwelijke IP67-connectors en eindkappen. Adresseringsapparaat: mobiel apparaat dat binnen enkele minuten op locatie DMX-adressen kan schrijven voor een volledige installatie. DMX-versterker: compacte IP65-repeater met laag vermogen die het DMX-signaal tot 100 meter kan versterken.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Totale hoogte	
Ingangsspanning	200 tot 240 V	Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	240 x 390 x 540 mm
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Materiaal	Aluminium
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Accessoirekleur	Aluminium
Totale lengte	540 mm	Nettogewicht (per stuk)	14.000 kg
Totale breedte	390 mm		

ZXP399 DMX-regelsystemen en accessoires

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Nee
--------------	-----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	ZXP399 samples case 24V DMX
Volledige productnaam	ZXP399 samples case 24V DMX
Full EOC	872016972504100
Bestelcode	8720169725041

Materiaalnr. (12NC)	911401772862
---------------------	--------------

Numerator - Aantal per pak	1
----------------------------	---

EAN/UPC - product/behuizing	8720169725041
-----------------------------	---------------

Numerator - Dozen per buitendoos	1
----------------------------------	---

EAN/UPC - Case	8720169725041
----------------	---------------

Maatschets

