



CoreLine Grundarmatur, Accessory, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Stål

CoreLine Grundarmatur lever op til løftet om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Det effektive design gør installationen hurtig og nem, og giver mulighed for at skabe æstetiske lyslinjer uden yderligere tilbehør. CoreLine Grundarmatur giver en universel lysfordeling, der understøtter ensartet lysstyrke og en behagelig visuel oplevelse. Interact Ready armaturer fås også med integreret trådløs kommunikation og kan bruges sammen med Interact gateways, sensorer og software.

Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder

Generelle oplysninger

Værditrappe	ydelse
-------------	--------

Drift og el

Indgangsspænding	- V
Linjefrekvens	- Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Mekanik og armaturhus

Samlet længde	57 mm
Samlet bredde	22 mm
Samlet højde	1.000 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	1000 x 22 x 57 mm
Materiale	Stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK04 [0,5], standard plus]
Farve på tilbehør	Stål
Nettovægt (stykke)	0,064 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	BN126Z SC
Det fulde produktnavn	BN126Z SC
Full EOC	871016336574999
Ordrekode	911401776802
Materialenr. (12NC)	911401776802
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8710163365749
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	108
EAN/UPC – kasse	8710163365831

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Installation Instructions	BN126C-Mounting Instruction-EUR-V1,0-2019-12-19-FINAL v2.pdf	Download 
Tender text	Tender_Text_911401776802_da_DK.txt	Download 