

BN126Z SC

911401776802



CoreLine Réglette, Accessory, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Acier

La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Informations générales

Valeur ajoutée	Performance
----------------	-------------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Mécanique et boîtier

Longueur totale	57 mm
Largeur totale	22 mm
Hauteur totale	1'000 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	1000 x 22 x 57 mm
Matériaux	Acier
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK04 [0,5] standard plus]
Couleur des accessoires	Acier
Poids net (pièce)	0.064 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	BN126Z SC
Nom de produit complet	BN126Z SC
Code EOC	871016336574999
Code de commande	8710163365749
Code 12NC	911401776802
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163365749
Conditionnement par carton	108
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163365831

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Tender text	Tender_Text_911401776802_fr_CH.txt	Téléchargements 
Installation Instructions	BN126C-Mounting Instruction-EUR-V1,0-2019-12-19-FINAL v2.pdf	Téléchargements 