



CoreLine Regletta, Accessory, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Acciaio

CoreLine Regletta mantiene la promessa CoreLine con apparecchi di illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. L'efficienza del design consente un'installazione rapida e semplice, nonché di creare linee di luce uniformi senza accessori aggiuntivi. CoreLine Regletta garantisce un'ampia distribuzione della luce per un illuminamento omogeneo e un maggiore comfort visivo. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, destinati all'uso con gateway, sensori e software Interact.

Avvertenze e sicurezza

- Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 & e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto, consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione
- La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Informazioni generali

Tier	Performance
------	-------------

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	- V
Frequenza di linea	- Hz
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Meccanica e corpo

Lunghezza complessiva	57 mm
Larghezza complessiva	22 mm
Altezza complessiva	1.000 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	1000 x 22 x 57 mm
Materiale	Acciaio
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK04 [0,5 J standard plus]
Colore accessori	Acciaio
Peso netto (Pezzo)	0,064 kg

Documenti correlati

Documenti e certificati	Nome del documento	Download
Installation Instructions	BN126C-Mounting Instruction-EUR-V1,0-2019-12-19-FINAL v2.pdf	Download 
Tender text	Tender_Text_911401776802_it_IT.txt	Download 

Approvazione e applicazione

Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BN126Z SC
Nome completo prodotto	BN126Z SC
Full EOC	871016336574999
Descrizione codice locale	36574999
Codice d'ordine	36574999
Codice materiale (12NC)	911401776802
Codice locale	36574999
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8710163365749
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	108
EAN/UPC - Case	8710163365831

