



CoreLine Montagebalk

BN126Z SC

CoreLine Montagebalk, Accessory, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Staal

De CoreLine Batten maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. Dankzij het efficiënte ontwerp verloopt de installatie snel en eenvoudig en kan een naadloze lichtlijn worden gecreëerd zonder extra benodigdheden. CoreLine Batten biedt een universele lichtverdeling, een homogene verlichtingssterkte en visueel comfort. Daarnaast zijn InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie verkrijgbaar, klaar voor gebruik in combinatie met Interact-gateways, -sensoren en -software.

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Product gegevens

Algemene informatie	
Waardeschaal	Beter
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	- V
Ingangsfrequentie	- Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	57 mm

Totale breedte	22 mm
Totale hoogte	1.000 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	1000 x 22 x 57 mm
Materiaal	Staal
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK04 [0,5 J standaard plus]
Accessoirekleur	Staal
Nettogewicht (per stuk)	0,064 kg

CoreLine Montagebalk

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BN126Z SC
Volledige productnaam	BN126Z SC
Full EOC	871016336574999
Bestelcode	8710163365749

Materiaalnr. (12NC)	911401776802
Lokale code	36574999
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163365749
Numerator - Dozen per buitendoos	108
EAN/UPC - Case	8710163365831

