



CoreLine Batten

BN126Z SC

CoreLine Batten, Accessory, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Stal

CoreLine Batten to innowacyjne i łatwe w użyciu oprawy oświetleniowe gwarantujące wysoką jakość. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia i przyspiesza instalację, pozwalają tworzyć linie świetlne bez używania dodatkowych akcesoriów. Oprawy CoreLine Batten zapewniają równomierny rozsył światła i komfort wizualny. Są zgodne z technologią Interact Ready, mają wbudowaną funkcję łączności bezprzewodowej i mogą być stosowane z bramkami, czujnikami i oprogramowaniem Interact.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IPX0 która nie zapewnia ochrony przed wnikaniem wody, dlatego zalecamy dokładne sprawdzenie pomieszczenia, w którym oprawa ma być zainstalowana
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

Dane produktu

Informacje ogólne		Całkowita szerokość	
Tier	Wydajność		22 mm
Eksplotacja i połączenie elektryczne		Całkowita wysokość	1 000 mm
Napięcie wejściowe	- V	Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	1000 x 22 x 57 mm
Częstotliwość linii	- Hz	Materiał	Stal
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mechanika i korpus		Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK04 [0,5 J standardowa plus]
Całkowita długość	57 mm	Kolor akcesorium	Stal
		Waga netto (szt.)	0,064 kg

CoreLine Batten

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	BN126Z SC
Pełna nazwa produktu	BN126Z SC
Full EOC	871016336574999

Kod zamówienia	36574999
Materiał Nr (12NC)	911401776802
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8710163365749
Numerator - Packs per outer box	108
EAN/UPC – Opakowanie	8710163365831

