



Smartbright Waterproof WT065C

WT065C LED68S/840 PSU L1500

Smartbright Waterproof WT065C, 53 W, 6800 lm, 4000 K

A linha Smartbright Waterproof WT065C proporciona o máximo desempenho e durabilidade a um grande valor. Como uma solução de luminária LED pronta para uso para todas as suas necessidades diárias, ela pode ser implantada em uma ampla variedade de locais.

Dados do produto

Informações gerais	
Light source engine type	LED
Escala de valor	Valor
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	6.800 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	125 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Corrente de irrupção	6,9 A
Consumo de energia	53 W
Fator de potência (fração)	0.9
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	30

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Interface de controle	-
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Policarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Cinza e branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Opaca
Comprimento geral	1.507 mm
Largura total	71 mm
Altura geral	74 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	74 x 71 x 1507 mm
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	-

Smartbright Waterproof WT065C

Tipo de acessório de difusor ótico	Policarbonato
Peso líquido (peça)	1,620 kg
Aprovação e aplicação	
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE	Não
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.38,0.38) SDCM≤6
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	WT065C LED68S/840 PSU L1500
Nome do produto completo	WT065C LED68S/840 PSU L1500
Full EOC	692382865543399
Descrição do código local	WT065C LED68S/840 PSU L1500
Código de encomenda	911401800384
Nº do material (12NC)	911401800384
Código local	911401800384
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	6923828655433
Numerador SAP — Embalagens por exterior	9
EAN/UPC – caixa	6923828655518

Desenho dimensional

