



Essential LED Waterproof

WT063C LED43S/CW PSU G2

6500 K, Fuente de alimentación, Gris

Essential LED Waterproof es un LED muy eficiente resistente al agua a un precio muy competitivo.

Datos del producto


Información general		Conexión	
Código de la línea de lámparas	-	Cable	-
Fuente de luz reemplazable	No	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	46
Controlador incluido	Sí	Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Información técnica sobre la luz		Protección contra sobretensión (común/diferencial)	Nivel de protección contra sobretensión hasta 2 kV
Flujo luminoso	4,300 lm	Controles y atenuación	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Regulable	No
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	116 lm/W	Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación
Índice de producción de color (IRC)	≥80	Salida lumínica constante	No
Ampliación del haz de luz de la luminaria	120°	Mecánica y carcasa	
Operación y aspectos eléctricos		Material de la carcasa	Policarbonato
Voltaje de entrada	100 a 277 V	Color de la carcasa	Gris
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz	Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Corriente de irrupción	15.8 A	Altura total	74 mm
Tiempo de irrupción	0.11 ms		
Consumo de energía	37 W		
Factor de potencia (fracción)	0.9		

Essential LED Waterproof

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [6 J]
Ángulo de inclinación estándar post-top	-
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-
Peso neto (pieza)	1.120 kg
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	30,000 hora(s)
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	WT063C LED43S/CW PSU G2
Nombre del producto completo	WT063C LED43S/CW PSU G2
Full EOC	872016975083899
Código del pedido	911401804087
N.º de material (12NC)	911401804087
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169750838
Numerador: paquetes por caja externa	9
EAN/UPC - Caja	8720169750876

Plano de dimensiones

Descrição Descripción Description	CCT	Potência Potencia Power	Flujo luminoso Flujo luminoso Luminous flux	L mm	W mm	H mm	LF mm	
WT063C LED20S/NW PSU	4000 K	17 W	2000 lm	576	81	75	240	0,72 Kg
WT063C LED20S/CW PSU	6500 K	17 W	2000 lm	576	81	75	240	0,72 Kg
WT063C LED43S/NW PSU	4000 K	38 W	4300 lm	1156	81	75	680	1,40 Kg
WT063C LED43S/CW PSU	6500 K	38 W	4300 lm	1156	81	75	680	1,40 Kg

