

PHILIPS

Lighting



# Αδιάβροχο σωληνωτό περίβλημα για το φωτιστικό Ledinaire

## WT050C 1xTLED L1200

Αδιάβροχο σωληνωτό περίβλημα για το φωτιστικό Ledinaire, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J  
Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας II

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)	
Κλίμακα αξίας	Αξία		70 x 69 x 1280 mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Υλικό	Πολυανθρακικό
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-	Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	-	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08 [5 J Με προστασία από βανδαλισμούς]
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Χρώμα εξαρτήματος	Γκρι
Τάση εισόδου	220 έως 240 V	Γωνία	-
Line Frequency	50 or 60 Hz	Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,700 kg
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II	Εγκριση και Εφαρμογή	
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα		Σήμανση CE	Ναι
Συνολικό μήκος	1.280 mm	Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Συνολικό πλάτος	69 mm	Στοιχεία προϊόντος	
Συνολικό ύψος	70 mm	Όνομα παραγωγέας προϊόντος	WT050C 1xTLED L1200
		Πλήρες όνομα προϊόντος	WT050C 1xTLED L1200

## Αδιάβροχο σωληνωτό περίβλημα για το φωτιστικό Ledinaire

Full EOC	871016336602999
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	WT0501TLEDL1200
Κωδικός παραγγελίας	36602999
Αρ. υλικού (12NC)	911401807381
Τοπικός κωδικός	WT0501TLEDL1200
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8710163366029
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8710163366180

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

WT050C L1200 1 Tube

