



Αδιάβροχο σωληνωτό περίβλημα για το φωτιστικό
Ledinaire, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J
Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας II

Γενικές πληροφορίες

Κλίμακα αξίας	Αξία
---------------	------

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	-

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Συνολικό μήκος	1.280 mm
Συνολικό πλάτος	93 mm
Συνολικό ύψος	70 mm
Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)	70 x 93 x 1280 mm
Υλικό	Πολυανθρακικό
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08 [5 J Με προστασία από βανδαλισμούς]
Χρώμα εξαρτήματος	Γκρι
Γωνία	-
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,800 kg

Έγκριση και Εφαρμογή


Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Στοιχεία προϊόντος



Όνομα παραγγελίας προϊόντος	WT050C 2xTLED L1200
Πλήρες όνομα προϊόντος	WT050C 2xTLED L1200
Full EOC	871016336603699
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	WT0502TLEDL1200

Κωδικός παραγγελίας	36603699
Αρ. υλικού (12NC)	911401807481
Τοπικός κωδικός	WT0502TLEDL1200
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8710163366036
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8710163366197

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Συμβατά αξεσουάρ

Εικόνα αξεσουάρ	Κωδικός αξεσουάρ	Όνομα αξεσουάρ	Διαδικτυακή τοποθεσία
	929001874902	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	Ιστοσελίδα προϊόντος
	929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	Ιστοσελίδα προϊόντος

Σχετικά έγγραφα

Έγγραφα και πιστοποιητικά	Όνομα εγγράφου	Λήψη
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Λήψη

