

## WT050C 2xTLED L1500

911401807681



## Ledinaire Tomt Industriarmatur, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II

### Generelle oplysninger

|             |       |
|-------------|-------|
| Værditrappe | Værdi |
|-------------|-------|

### Lysteknisk

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Farvegengivelsesindeks (CRI)   | - |
| Armatur til lysstrålespredning | - |

### Drift og el

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Indgangsspænding       | 220 til 240 V       |
| Linjefrekvens          | 50 or 60 Hz         |
| Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse II |

### Mekanik og armaturhus

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Samlet længde                | 1.580 mm          |
| Samlet bredde                | 93 mm             |
| Samlet højde                 | 70 mm             |
| Mål (højde x bredde x dybde) | 70 x 93 x 1580 mm |

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Materiale                         | Polykarbonat                                   |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt] |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]                  |
| Farve på tilbehør                 | Grå                                            |
| Vinkel                            | -                                              |
| Nettovægt (stykke)                | 0,960 kg                                       |

### Godkendelse og anvendelsesområde


|                  |    |
|------------------|----|
| CE-mærke         | Ja |
| EU RoHS-godkendt | Ja |

## Produktdata


|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Ordreproduktnavn      | WT050C 2xTLED L1500 |
| Det fulde produktnavn | WT050C 2xTLED L1500 |
| Full EOC              | 871016336605099     |
| Ordrekode             | 911401807681        |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Materialenr. (12NC)                                  | 911401807681  |
| Tæller – antal pr. pakke                             | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                               | 8710163366050 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 12            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8710163366210 |

## Målskitse



## Kompatibelt tilbehør

| Tilbehørsbillede                                                                    | Tilbehørskode | Tilbehørsnavn                        | Websted                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|  | 929001875102  | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 | <a href="#">Produkt hjemmeside</a> |
|  | 929003547402  | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8    | <a href="#">Produkt hjemmeside</a> |

## Relaterede dokumenter

| Dokumenter og certifikater | Dokumentnavn                 | Download                 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Installation Instructions  | MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf | <a href="#">Download</a> |

